



Đồng Hồ Áp Suất Wise P880

Chi tiết thông số kỹ thuật:

Đường kính mặt: 100mm

Vật liệu: Nhôm đen

Kiểu kết nối: Chân sau chính tâm; ren 1/8" NPT (F)

Cấp chính xác:

- ± 2.0 % dải đo
- -5 ~ 5, -25 ~ 25 and 0 ~ 10 mm : ± 3.0 % dải đo
- 0 ~ 3000 mm : ± 4.0 % dải đo

Dải đo: -0.25 to 0.25 kPa, 0~50 kPa

Đồng hồ chênh áp sử dụng để đo áp suất của ống dẫn khí và khí, lò dự phòng, áp suất âm, cũng như áp suất chênh lệch của bộ lọc, ống venturi và v.v. Đồng hồ chênh áp (áp kế vi sai) thường được sử dụng để giám sát tiêu chuẩn phòng sạch một cách khắt khe trong các nhà máy dược phẩm, sản xuất thực phẩm và nước giải khát (tiêu biểu như Lavie; Coca cola Vietnam...).

CÔNG TY TNHH TM DV XNK VAN PHÚ QUANG hiện là nhà phân phối các sản phẩm đo lường của Wise như: đồng hồ áp suất, đồng hồ nhiệt độ... trong đó có đồng hồ đo chênh áp.

Đồng hồ chênh áp Wise – Model: P880

Chi tiết thông số kỹ thuật:

Đường kính mặt: 100mm

Vật liệu: Nhôm đen

Kiểu kết nối: Chân sau chính tâm; ren 1/8" NPT (F)

Cấp chính xác:

- ± 2.0 % dải đo
- -5 ~ 5, -25 ~ 25 and 0 ~ 10 mm : ± 3.0 % dải đo
- 0 ~ 3000 mm : ± 4.0 % dải đo

Dải đo: -0.25 to 0.25 kPa, 0~50 kPa

Điều kiện làm việc

Áp suất làm việc: Áp lực ổn định: 75% toàn thang đo

Bảo vệ quá áp: 100 kPa

Nhiệt độ làm việc: -10 ~ 60°C

Để được tư vấn vui lòng liên hệ.

Sản phẩm khác



—

[Đồng Hồ Áp Suất Có Dầu P254 – Đồng Hồ Áp Suất Wise – Hàn Quốc](#)

[Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Có Dầu P254 – Đồng Hồ Áp Suất Wise – Hàn Quốc](#)



—

[Đồng Hồ Áp Suất Wise Dạng Màng P740](#)

[Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise Dạng Màn P740](#)



—

[Đồng Hồ Áp Suất Wise P163](#)

[Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise P163](#)



—

[Đồng Hồ Áp Suất Wise P252](#)

[Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise P252](#)



—

[Đồng Hồ Áp Suất Wise P253](#)

[Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise P253](#)



—

[Đồng Hồ Áp Suất Wise P254](#)

[Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise P254](#)

